




Technologie

*Edition du 29/09/2006*

## Mode d'emploi des boîtiers ADAPTESSAILEC-U





*dfv* Technologie  
Z.A. Ravennes-les-Francis  
2 avenue Henri Poincaré  
BP80009  
59588 BONDUES CEDEX  
FRANCE

Tel : 33 (0)3.20.69.02.85  
Fax : 33 (0)3.20.69.02.86  
Email : [contact@dfv.fr](mailto:contact@dfv.fr)  
Site Web : [www.dfv.fr](http://www.dfv.fr)

## Présentation

Le boîtier ADAPTESSAILEC-U permet de se connecter de manière très simple sur les embases ESSAILEC "tension".

Les 4 "voies" sont disponibles sur des bornes de diamètre 4mm.



Les sorties sont protégées par des fusibles rapides 50mA. En cas de remplacement, utiliser absolument par le même modèle.